

ミスミ

ダイヤモンドディスク

●ダイヤモンドディスク／専用マンドレール

SANDSK

(ダイヤモンドディスク)





1枚単位

1セット単位

SANMA

(専用マンドレール)



1本単位

1セット単位

ダイヤモンドディスク

型番	外径 D	厚み T	粒度 (#)	穴径	最高使用回転数 (rpm)	SANDSK ¥通常単個 1~4枚	SANDSK-3MD ¥通常単個 1~4セット	SANDSK-6MD ¥通常単個 1~4セット
SANDSK (ダイヤモンドディスク1枚)	16	0.3	200	1.8	15,000	3,200	3,700	4,200
	19	0.3	200			4,100	4,600	5,100
SANDSK-3MD (ダイヤモンドディスク1枚+ φ3用マンドレール1本のセット)	22	0.45	170			4,100	4,600	5,100
	22	0.3	200			4,100	4,600	5,100
SANDSK-6MD (ダイヤモンドディスク1枚+ φ6用マンドレール1本のセット)	25	0.4	200			4,960	5,390	6,090
	25	0.5	140			4,960	5,390	6,090
SANDSK-6MD (ダイヤモンドディスク1枚+ φ6用マンドレール1本のセット)	30	0.4	200			5,500	5,930	6,630
	30	0.5	140			5,500	5,930	6,630
	45	0.5	170			8,170	8,600	9,300
	45	0.6	140			8,170	8,600	9,300



Order  
注文例

SANDSK 19 - 0.3

型番 外径 (D) 厚み (T)



Delivery  
出荷日

3 日目出荷



Price  
価格

●数量スライド価格 (◎1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~49	50~
値引率		3%	5%	10%	

お見積り

専用マンドレール

型番	軸径	構成部品	図	適応ディスク・ 適応ホイール 穴径	1セット 入数	¥通常単個 1~4セット
SANMA-D3 (φ3用マンドレール・5本セット)	3	①マンドレール本体 ②黄銅ワッシャ ③固定ネジ	1	φ1.8	5	2,170
SANMA-D6 (φ6用マンドレール・1本)	6	①マンドレール本体 ②黄銅ワッシャ ③ステンレスワッシャ(2枚) ④固定ネジ	2	φ1.8	1	1,140

◎SANMA-D3は1セット5個単位での販売となります。

EXが特長!

- エアー及び、電動工具の先端工具です。(φ3もしくはφ6のマンドレールを取り付けられます)
- セラミック、高硬度鋼、超硬合金、プリント基板等の切断加工に最適です。



Example  
使用例



セット例